

# SF3016

分體式流動感測器


SFR12ABA/US-100



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: SF5200 + E40096

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



## 產品特徵

|      |           |
|------|-----------|
| 製程連接 | G 1/2 外螺紋 |
|------|-----------|

## 應用

|            |          |
|------------|----------|
| 應用         | 高壓範圍     |
| 介質         | 液體; 氣體介質 |
| 介質溫度 [°C]  | -25...80 |
| 抗壓強度 [bar] | 300      |

## 液體

|           |          |
|-----------|----------|
| 應用        | 高壓範圍     |
| 介質溫度 [°C] | -25...80 |

## 氣體介質

|           |          |
|-----------|----------|
| 介質溫度 [°C] | -25...80 |
|-----------|----------|

## 電氣數據

|         |         |
|---------|---------|
| 連接控制顯示器 | VS 0200 |
|---------|---------|

## 測量/設定範圍

|                    |  |            |
|--------------------|--|------------|
| 液體                 |  |            |
| 設定範圍 [cm/s]        |  | 3...300    |
| 最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] |  | 3...60     |
| 氣體介質               |  |            |
| 設定範圍 [cm/s]        |  | 200...2000 |
| 最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] |  | 200...800  |

## 精度/偏差

|                   |    |
|-------------------|----|
| 介質溫度梯度最大值 [K/min] | 15 |
|-------------------|----|

## 反應時間

|          |        |
|----------|--------|
| 反應時間 [s] | 1...10 |
|----------|--------|

## 液體

|          |        |
|----------|--------|
| 反應時間 [s] | 1...10 |
|----------|--------|

# SF3016




## 分體式流動感測器

SFR12ABA/US-100


|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| 氣體介質      |     |                    |
| 反應時間      | [s] | 1...10             |
| 工作條件      |     |                    |
| 外殼防護等級    |     | IP 67              |
| 機械技術數據    |     |                    |
| 外殼        |     | 螺紋結構               |
| 材質        |     | 不鏽鋼(1.4571/316Ti ) |
| 材質 (潮濕部件) |     | 不鏽鋼(1.4571/316Ti ) |
| 製程連接      |     | G 1/2 外螺紋          |
| 注釋        |     |                    |
| 包裝單位      |     | 1 件數               |

### 電氣連接

連接器： 1 x M12; 編碼： A; 電纜長度最大值： 100 m



### 連接



|       |    |
|-------|----|
| 芯線顏色： |    |
| BN =  | 棕色 |
| BU =  | 藍色 |
| BK =  | 黑色 |
| WH =  | 白色 |
| GY =  | 灰色 |