
SL5101

空氣流量監控器

SLG23CEEAKOG/24VDC



1 電位計

產品特徵		
輸入和輸出總數		繼電器輸出數: 1
製程連接		Ø 23 mm
應用		
介質溫度	[°C]	-10...50
抗壓強度	[bar]	1
電氣數據		
工作電壓	[V]	18...30 DC
電流損耗	[mA]	50
絕緣電阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)
開機延遲時間	[s]	60
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		繼電器輸出數: 1
輸出		
輸出信號		開關信號
繼電器輸出數		1
繼電器介面容量		3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
開關功能流量監控		有流量時繼電器閉合
測量/設定範圍		
氣體介質		
設定範圍	[cm/s]	100...1000
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	100...400
精度/偏差		
介質溫度梯度最大值	[K/min]	5

SL5101

空氣流量監控器

SLG23CEEAKOG/24VDC

反應時間			
反應時間	[s]	3...60	
氣體介質			
反應時間	[s]	3...60	
軟體/編程			
開關點調整		電位計	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-10...50	
存儲溫度	[°C]	-25...85	
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90	
外殼防護等級		IP 65	
認證/測試			
MTTF	[年]	1202	
UL認證		UL認證編號	I029
		文件數量UL	E174189
機械技術數據			
重量	[g]	192.5	
尺寸	[mm]	Ø 23 / L = 142	
材質		外殼: PBT; 感測器表面: 鈦	
材質(潮濕部件)		PBT; 鈦	
製程連接		Ø 23 mm	
顯示器/操作件			
顯示		功能	1 x LED, 紅色
		功能	1 x LED, 綠色
附件			
供貨範圍		安裝卡箍: 1, E40048	
注釋			
包裝單位		1 件數	

SL5101


空氣流量監控器

SLG23CEEAKOG/24VDC

電氣連接

電纜: 2 m, PUR; 4 x 0.5 mm², PVC

連接



	芯線顏色：
BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
WH =	白色