
SF3303

分體式流動感測器

SFR12ZBB/25M

停產產品 - 存檔登録



產品特徵		
製程連接		G 1/2 外螺紋
應用		
應用		高溫範圍
介質		液體; 氣體介質
抗壓强度	[bar]	30
液體		
應用		高溫範圍
介質溫度	[°C]	0...120
氣體介質		
介質溫度	[°C]	0...100
電氣數據		
連接控制顯示器		VS 0200
測量/設定範圍		
液體		
設定範圍	[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60
氣體介質		
設定範圍	[cm/s]	200...2000
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	200...800
精度/偏差		
介質溫度梯度最大值	[K/min]	15
反應時間		
反應時間	[s]	1...10
液體		
反應時間	[s]	1...10
氣體介質		
反應時間	[s]	1...10
工作條件		
外殼防護等級		IP 67

SF3303


分體式流動感測器

SFR12ZBB/25M

機械技術數據	
外殼	螺紋結構
材質	不鏽鋼(1.4571/316Ti)
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4571/316Ti)
製程連接	G 1/2 外螺紋
附件	
供貨範圍	密封圈: 2 x AMF 30
注釋	
包裝單位	1 件數
電氣連接	

電纜: 25 m; 5 x 0.34 mm²

連接



芯線顏色:

BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色
WH = 白色
GY = 灰色