
SF521A

分體式流動感測器

SFG18ABB/2G /6M

停產產品 - 存檔登録



產品特徵		
探桿長度L	[mm]	156
製程連接		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
應用		
應用		高溫範圍
介質		液體; 氣體介質
介質溫度	[°C]	-20...70
抗壓强度	[bar]	30
電氣數據		
連接控制顯示器		VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)
測量/設定範圍		
探桿長度L	[mm]	156
液體		
設定範圍	[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60
氣體介質		
設定範圍	[cm/s]	200...2000
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	200...800
精度/偏差		
介質溫度梯度最大值	[K/min]	15

SF521A

分體式流動感測器


SFG18ABB/2G /6M

反應時間			
反應時間	[s]	1...10	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-20...70	
外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
ATEX標記		II 2G Ex ia IIC T4 Gb	
抗衝擊		DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
抗震		DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
機械技術數據			
重量	[g]	2.665	
外殼		圓柱形的	
尺寸	[mm]	Ø 18	
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L)	
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4404 / 316L)	
製程連接		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)	
注釋			
注釋		原則上，按照94/9/EG (ATEX)的標準，樣品檢測基本只考慮了大氣的要求 (0.8...1.1 bar)。	
		對於該區域以外的壓力，用户必須評定和同意 。	
		請您嚴格遵守操作使用説明書和檢測證書 。	
包裝單位		1 件數	

電氣連接

電纜: 6 m, TPE-S; 電纜長度最大值: 100 m; 5 x 0.34 mm²

連接



芯線顏色：

BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色
WH = 白色
GY = 灰色