


SI0550

流量監控器

SID10ADBFPKG/US-100



- 1 LED顯示
- 2 設定按鈕
- 3 旋緊扭矩 25 Nm



產品特徵		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 1
製程連接		M18 x 1,5 內螺紋
應用		
應用		冷却潤滑劑; 工具機裏的油
介質溫度	[°C]	-25...80
抗壓強度	[bar]	300
液體		
應用		冷却潤滑劑; 工具機裏的油
介質溫度	[°C]	-25...80
電氣數據		
工作電壓	[V]	19...36 DC
電流損耗	[mA]	< 60
防護等級		III
反相保護		是
開機延遲時間	[s]	10
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 1

SI0550

流量監控器

SID10ADBFPKG/US-100



輸出		
輸出數量		1
輸出信號		開關信號
電氣設計		PNP
數字輸出數量		1
輸出功能		常開/常閉；(可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
測量/設定範圍		
探桿長度L	[mm]	45
液體		
設定範圍	[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...100
精度/偏差		
重複精度	[cm/s]	1...5
溫度變化率	[cm/s x 1/K]	0.1
開關點精度	[cm/s]	± 2...± 10
遲滯	[cm/s]	2...5
反應時間		
反應時間	[s]	< 1
液體		
反應時間	[s]	< 1
軟體/編程		
開關點調整		按鈕
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
存儲溫度	[°C]	-25...100
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
MTTF	[年]	298
機械技術數據		
重量	[g]	245.3
尺寸	[mm]	M18 x 1.5
螺紋代號		M18 x 1.5

SI0550




流量監控器

SID10ADBFPKG/US-100


材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); 不鏽鋼(1.4310/301); PC; PBT-GF20; EPDM/X	
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4404 / 316L); O形環：FKM 80 Shore A	
製程連接	M18 x 1,5 內螺紋	
顯示器/操作件		
顯示	功能	10 x LED, 三色
注釋		
注釋	為了確保可靠的功能，安裝必須按照操作使用說明書。	
包裝單位	1 件數	

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接



P = 編程導線 應用於遠程校準