


ST0528



分體式流動感測器

STR14ABBE1/6M

停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

製程連接	G 1/4 外螺紋
------	-----------

應用

應用	高溫範圍
介質	液體; 氣體介質
介質溫度 [°C]	-30...20
抗壓強度 [bar]	30

液體

應用	高溫範圍
介質溫度 [°C]	-30...20

氣體介質

介質溫度 [°C]	-30...20
-----------	----------

電氣數據

連接控制顯示器	VS 0100 Ex
---------	------------

測量/設定範圍

液體

設定範圍 [cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s]	3...60

氣體介質

設定範圍 [cm/s]	100...2000
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s]	100...800

精度/偏差

介質溫度梯度最大值 [K/min]	15
-------------------	----

反應時間

反應時間 [s]	1...10
----------	--------

液體

反應時間 [s]	1...10
----------	--------

氣體介質


反應時間 [s]	1...10
----------	--------

ST0528



分體式流動感測器
STR14ABBE1/6M

工作條件	
外殼防護等級	IP 67
機械技術數據	
外殼	螺紋結構
材質	不鏽鋼(1.4571/316Ti)
製程連接	G 1/4 外螺紋
注釋	
包裝單位	1 件數
電氣連接	
電纜： 6 m, PUR; 電纜長度最大值： 100 m; 4 x 0.34 mm²	
連接	



	芯線顏色：
BN =	棕色
WH =	白色
YE =	黃色
GN =	綠色