


SI6000

流量監控器

SIS30ABBFPG/US-100-IPF



請勿應用於新項目。
沒有其它適配器附件



- 1 LED顯示
- 2 設定按鈕
- 3 Aseptoflex螺紋



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA UK CA

產品特徵

輸入和輸出總數

數字輸出數量: 1

製程連接

Aseptoflex

應用

特殊的性能

鍍金接點

應用

衛生系統

介質溫度

[°C]

-25...95; (應用於SIP過程: ...140 °C)

抗壓強度

[bar]

30

電氣數據

工作電壓

[V]

19...36 DC

電流損耗

[mA]

< 60



流量監控器

SIS30ABBPKG/US-100-IPF

防護等級	III
反相保護	是
開機延遲時間 [s]	10
總的輸入/輸出	
輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
輸出	
輸出數量	1
輸出信號	開關信號
電氣設計	PNP
數字輸出數量	1
輸出功能	常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是
測量/設定範圍	
探桿長度L [mm]	55
液體	
設定範圍 [cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s]	3...100
氣體介質	
設定範圍 [cm/s]	200...3000
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s]	200...800
精度/偏差	
重複精度 [cm/s]	1...5
注意重複精度	應用於水 5...100 cm/s; 25 °C 出廠設定
溫度變化率 [cm/s x 1/K]	0.1; (應用於水 5...100 cm/s; 10...70 °C)
介質溫度梯度最大值 [K/min]	300
開關點精度 [cm/s]	± 2...± 10; (應用於水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設定)
遲滯 [cm/s]	2...5; (應用於水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設定)
反應時間	
反應時間 [s]	1...10
軟體/編程	
開關點調整	按鈕
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...60
外殼防護等級	IP 67; IP 69K

SI6000

流量監控器

SIS30ABBFPKG/US-100-IPF



認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [年]		298

機械技術數據		
重量 [g]		381
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; O形環: FKM	
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4435 / 316L); 表面特徵值: Ra < 0,4 / Rz 4	
製程連接	Aseptoflex	
面板安裝長度 EL [mm]		69.5

顯示器/操作件		
顯示	功能	10 x LED, 三色

注釋		
說明	請勿應用於新項目。; 沒有其它適配器附件	
包裝單位	1 件數	

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

