


ST0530

流量監控器
SCM12ABHFPKG/PH



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
製程連接	M12 x 1

應用

介質	腐蝕性的介質
介質溫度 [°C]	-25...80
抗壓強度 [bar]	30

電氣數據

工作電壓 [V]	20...36 DC
電流損耗 [mA]	< 45
反相保護	是
開機延遲時間 [s]	< 20

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
---------	-----------

輸出

輸出數量	1
輸出信號	開關信號
電氣設計	PNP
數字輸出數量	1
輸出功能	常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	400



ST0530



流量監控器

SCM12ABHFPKG/PH

短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
測量/設定範圍		
設定範圍	[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60
精度/偏差		
介質溫度梯度最大值	[K/min]	15
反應時間		
反應時間	[s]	1...10
軟體/編程		
開關點調整		電位計
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
尺寸	[mm]	M12 x 1
螺紋代號		M12 x 1
材質		PBT-GF20
材質(潮濕部件)		Hastelloy C-4 (2.4610)
製程連接		M12 x 1
顯示器/操作件		
顯示	功能	11 x LED
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 2 m, PUR; 3 x 0.5 mm ²		
連接		



BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色