


SI8518

流量監控器

KIT, SI0508 W/ E40107



產品特徵

輸入和輸出總數

數字輸出數量: 1

製程連接

M18 x 1,5 內螺紋

應用

介質

液體; 氣體介質

介質溫度

[°C]

-25...80

抗壓強度

[bar]

30

液體

介質溫度

[°C]

-25...80

氣體介質

介質溫度

[°C]

-25...80

電氣數據

工作電壓

[V]

20...36 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準; 參考
UL: 根據UL508標準, 具過載電流保護的“限制電壓”。)

電流損耗

[mA]

< 80



流量監控器

KIT, SI0508 W/ E40107

反相保護		是
開機延遲時間	[s]	10; (光信號化)
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 1
輸出		
輸出數量		1
輸出信號		開關信號
電氣設計		PNP
數字輸出數量		1
輸出功能		常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	400
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
測量/設定範圍		
探桿長度L	[mm]	45
液體		
設定範圍	[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60
氣體介質		
設定範圍	[cm/s]	200...3000
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	200...800
反應時間		
反應時間	[s]	1...10
液體		
反應時間	[s]	1...10
氣體介質		
反應時間	[s]	1...10
軟體/編程		
開關點調整		+/- 按鈕
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
機械技術數據		
重量	[g]	326.586
尺寸	[mm]	M18 x 1.5
螺紋代號		M18 x 1.5
材質		PBT-GF20

SI8518



流量監控器

KIT, SI0508 W/ E40107

材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4404 / 316L); O形環: FKM 80 Shore A		
製程連接	M18 x 1,5 內螺紋		
顯示器/操作件			
顯示	功能	10 x LED, 三色	
附件			
供貨範圍	適配器: 1 x 1/2-14NPT, E40107		
注釋			
包裝單位	1 件數		
電氣連接			

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

