

ST0531

流量監控器


SCR12ABAFPKG/US-100-IPF



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: SI5010 + E40096

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
製程連接	G 1/2 外螺紋

應用

介質	液體
介質溫度 [°C]	10...50
抗壓強度 [bar]	30

電氣數據

工作電壓 [V]	20...36 DC
電流損耗 [mA]	< 45
反相保護	是
開機延遲時間 [s]	< 20

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
---------	-----------

輸出

輸出數量	1
輸出信號	開關信號
電氣設計	PNP
數字輸出數量	1
輸出功能	常開/常閉; (可設定參數)

ST0531



流量監控器

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	400
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

測量/設定範圍		
設定範圍	[cm/s]	100...500

精度/偏差		
介質溫度梯度最大值	[K/min]	1

反應時間		
反應時間	[s]	1...2

軟體/編程		
開關點調整		電位計

工作條件		
環境溫度	[°C]	10...50
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據		
材質		PBT-GF20
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4305/303)
製程連接		G 1/2 外螺紋

顯示器/操作件		
顯示	功能	11 x LED

注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接		
------	--	--

連接器: 1 x M12; 編碼: A



ST0531

流量監控器

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF



連接

