

# ST0534

流量監控器


SCG15ABBFPKG/6m



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：ST0507

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



## 產品特徵

輸入和輸出總數

數字輸出數量：1

## 應用

應用

衛生應用

介質溫度 [°C]

-25...95

抗壓強度 [bar]

30

## 電氣數據

工作電壓 [V]

20...36 DC

電流損耗 [mA]

< 45

反相保護

是

開機延遲時間 [s]

< 20

## 總的輸入/輸出

輸入和輸出總數

數字輸出數量：1

## 輸出

輸出數量

1

# ST0534



## 流量監控器

SCG15ABBFPG/6m

| 輸出信號          |         | 開關信號              |
|---------------|---------|-------------------|
| 電氣設計          |         | PNP               |
| 數字輸出數量        |         | 1                 |
| 輸出功能          |         | 常開/常閉；(可設定參數)     |
| 開關輸出DC電壓降最大值  | [V]     | 2.5               |
| 開關輸出DC的持續電流負載 | [mA]    | 400               |
| 短路保護          |         | 是                 |
| 短路保護類型        |         | 脈衝                |
| 過載保護          |         | 是                 |
| 測量/設定範圍       |         |                   |
| 設定範圍          | [cm/s]  | 3...300           |
| 最大靈敏度時的測量範圍   | [cm/s]  | 3...60            |
| 精度/偏差         |         |                   |
| 介質溫度梯度最大值     | [K/min] | 15                |
| 反應時間          |         |                   |
| 反應時間          | [s]     | 1...10            |
| 軟體/編程         |         |                   |
| 開關點調整         |         | 電位計               |
| 工作條件          |         |                   |
| 環境溫度          | [°C]    | -20...30          |
| 外殼防護等級        |         | IP 67             |
| 機械技術數據        |         |                   |
| 尺寸            | [mm]    | 60 x 41 x 82      |
| 材質            |         | PBT-GF20          |
| 材質(潮濕部件)      |         | 不鏽鋼(1.4571/316Ti) |
| 顯示器/操作件       |         |                   |
| 顯示            | 功能      | 11 x LED          |
| 注釋            |         |                   |
| 包裝單位          |         | 1 件數              |

# ST0534





流量監控器

SCG15ABBFPKG/6m

## 電氣連接

電纜：6 m, PUR; 3 x 0.5 mm<sup>2</sup>

## 連接



BN = 棕色  
BU = 藍色  
BK = 黑色