


停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

製程連接	G 1/2 外螺紋
------	-----------

應用

應用	高壓範圍
介質	液體；氣體介質
介質溫度 [°C]	-25...80
抗壓強度 [bar]	300

液體

應用	高壓範圍
介質溫度 [°C]	-25...80

氣體介質

介質溫度 [°C]	-25...80
-----------	----------

電氣數據

連接控制顯示器	VS 0100
---------	---------

測量/設定範圍

液體

設定範圍 [cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s]	3...60

氣體介質

設定範圍 [cm/s]	5...15
-------------	--------

精度/偏差

介質溫度梯度最大值 [K/min]	15
-------------------	----

反應時間

反應時間 [s]	1...10
----------	--------

ST3009




分體式流動感測器
STR12ADA/US-100-H

液體		
反應時間	[s]	1...10
氣體介質		
反應時間	[s]	1...10
工作條件		
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
材質		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
製程連接		G 1/2 外螺紋
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器：1 x M12；編碼：A；電纜長度最大值：100 m



連接



BN = 棕色
WH = 白色
YE = 黃色
GN = 綠色