

# SN0102




流動感測器的控制顯示器  
VS0200/230VAC

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：SN0150

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 安裝在DIN軌道



| 應用          |               |          |
|-------------|---------------|----------|
| 應用          | 流量監控: 溫度監控    |          |
| 電氣數據        |               |          |
| 工作電壓公差      | [%]           | -10...10 |
| 工作電壓        | [V]           | < 230 AC |
| 消耗功率最大值     | [VA]          | 3        |
| 開機延遲時間      | [s]           | 30       |
| 頻道數         |               | 1        |
| 輸出          |               |          |
| 電氣設計        | 繼電器           |          |
| 繼電器介面容量     | 4 A, 250 V AC |          |
| 開關功能流量監控    | 有流量時繼電器閉合     |          |
| 開關功能溫度監控    | 溫度超標時繼電器閉合    |          |
| 軟體/編程       |               |          |
| 開關點調整       | 電位計           |          |
| 選擇液體/氣體     | 滑動開關          |          |
| 開關點設定       | 電位計           |          |
| 溫度範圍        | [°C]          | 0...120  |
| 已設定開關點的重複精度 | [K]           | 4        |
| 工作條件        |               |          |
| 環境溫度        | [°C]          | 0...60   |



## 流動感測器的控制顯示器

VS0200/230VAC

|          |       |
|----------|-------|
| 外殼防護等級   | IP 40 |
| 防護等級接線端子 | IP 20 |

| 機械技術數據  |               |
|---------|---------------|
| 外殼      | 應用於DIN軌道安裝的外殼 |
| 尺寸 [mm] | 75 x 55 x 110 |
| 材質      | 塑膠            |


| 顯示器/操作件 |      |          |
|---------|------|----------|
| 顯示      | 功能   | 11 x LED |
|         | 開關狀態 | LED, 紅色  |

| 注釋   |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |

## 電氣連接

接線端子座: 16 x ...2.5 mm<sup>2</sup>

## 連接



- 1: 溫度監控  
 2: 流量監控  
 芯線顏色:  
 BN = 棕色  
 BU = 藍色  
 BK = 黑色  
 WH = 白色  
 GY = 灰色