



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：SN0150

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 安裝在DIN軌道



應用

應用

流量監控；switch-off delay at the switch-on moment

電氣數據

工作電壓公差	[%]	-10...10
工作電壓	[V]	< 230 AC / 24 DC
電流損耗	[mA]	60
消耗功率最大值	[VA]	3
開機延遲時間	[s]	0...40
頻道數		1

輸出

電氣設計	繼電器
繼電器介面容量	4 A, 250 V AC
開關功能流量監控	有流量及計時器運行時繼電器閉合

軟體/編程

開關點調整	電位計
選擇液體/氣體	滑動開關

工作條件

環境溫度	[°C]	0...60
外殼防護等級		IP 40
防護等級接線端子		IP 20



流動感測器的控制顯示器

VS0200/ 24VDC/230VAC

機械技術數據		
外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼	
尺寸 [mm]	75 x 55 x 110	
材質	塑膠	


顯示器/操作件		
顯示	功能	11 x LED

注釋		
包裝單位	1 件數	

電氣連接

接線端子座: 16 x ...2.5 mm²

連接



- 1: Relais 流量監控
芯線顏色:
- BN = 棕色
 - BU = 藍色
 - BK = 黑色
 - WH = 白色
 - GY = 灰色