




停產產品 - 存檔登錄

替代產品：SN0150

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 安裝在DIN軌道



## 應用

應用

流量監控；斷線監控

## 電氣數據

工作電壓公差

[%]

-10...10

工作電壓

[V]

&lt; 110 AC

開機延遲時間

[s]

30

頻道數

1

## 輸出

輸出數量

2

電氣設計

繼電器

開關功能流量監控

有流量時繼電器閉合

開關功能斷線監控

斷線和短路時繼電器斷開

## 反應時間

反應時間

[s]

&lt; 10

## 軟體/編程

開關點調整

電位計

選擇液體/氣體

滑動開關

## 工作條件

環境溫度

[°C]

0...60

外殼防護等級

IP 40

防護等級接線端子


IP 20



## 流動感測器的控制顯示器

VS0200/110VAC

| 機械技術數據                 |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 外殼                     | 應用於DIN軌道安裝的外殼 |               |
| 尺寸                     | [mm]          | 75 x 55 x 110 |
| 材質                     | 塑膠            |               |
| 顯示器/操作件                |               |               |
| 顯示                     | 功能            | 11 x LED      |
|                        | 開關狀態          | LED, 紅色       |
| 注釋                     |               |               |
| 包裝單位                   | 1 件數          |               |
| 電氣連接                   |               |               |
| 接線端子座: 16 x ...2.5 mm² |               |               |
| 連接                     |               |               |



- 1: Relais 斷線監控  
 2: Relais 流量監控  
 芯線顏色:  
 BN = 棕色  
 BU = 藍色  
 BK = 黑色  
 WH = 白色  
 GY = 灰色