# ST0517

流量監控器

**SCR12ABAFPKG/US-100-IPF**

停產產品 - 存檔登録

替代產品: SI5000 + E40096

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。




CE

| | | |
|---|---|---|
| **產品特徵** | | |
| 輸入和輸出總數 | | 數字輸出數量: 1 |
| 製程連接 | | G 1/2 外螺紋 |
| **應用** | | |
| 介質 | | 液體 |
| 介質溫度 | [°C] | -25...80 |
| 抗壓强度 | [bar] | 30 |
| **電氣數據** | | |
| 工作電壓 | [V] | 20...36 DC |
| 電流損耗 | [mA] | < 45 |
| 反相保護 | | 是 |
| 開機延遲時間 | [s] | < 20 |
| **總的輸入/輸出** | | |
| 輸入和輸出總數 | | 數字輸出數量: 1 |
| **輸出** | | |
| 輸出數量 | | 1 |
| 輸出信號 | | 開關信號 |
| 電氣設計 | | PNP |
| 數字輸出數量 | | 1 |
| 輸出功能 | | 常開/常閉; (可設定參數) |

# ST0517

流量監控器

**SCR12ABAFPKG/US-100-IPF**

| | | |
|---|---|---|
| 開關輸出DC電壓降最大值 | [V] | 2.5 |
| 開關輸出DC的持續電流負載 | [mA] | 400 |
| 短路保護 | | 是 |
| 短路保護類型 | | 脈衝 |
| 過載保護 | | 是 |
| **測量/設定範圍** | | |
| 設定範圍 | [cm/s] | 3...300 |
| 最大靈敏度時的測量範圍 | [cm/s] | 3...60 |
| **精度/偏差** | | |
| 介質溫度梯度最大值 | [K/min] | 30 |
| **反應時間** | | |
| 反應時間 | [s] | 1...10 |
| **軟體/編程** | | |
| 開關點調整 | | 電位計 |
| **工作條件** | | |
| 環境溫度 | [°C] | -20...80 |
| 外殼防護等級 | | IP 67 |
| **機械技術數據** | | |
| 材質 | | PBT-GF20 |
| 材質(潮濕部件) | | 不鏽鋼(1.4305/303) |
| 製程連接 | | G 1/2 外螺紋 |
| **顯示器/操作件** | | |
| 顯示 | 功能 | 11 x LED |
| **附件** | | |
| 供貨範圍 | | 密封圈: 2 x AMF 30 |
| | | 螺絲刀 |
| **注釋** | | |
| 包裝單位 | | 1 件數 |
| **電氣連接** | | |

連接器: 1 x M12; 編碼: A

# ST0517

流量監控器

**SCR12ABAFPKG/US-100-IPF**

## 連接