

ST0526

流量監控器


SCR14ABAFPKG/US-100-IPF



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: SI5010 + E40099

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
製程連接	G 1/4 外螺紋

應用

介質	液體
介質溫度 [°C]	10...50
抗壓強度 [bar]	30

液體

介質溫度 [°C]	10...50
-----------	---------

電氣數據

工作電壓 [V]	20...36 DC
電流損耗 [mA]	< 45
反相保護	是
開機延遲時間 [s]	< 20

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
---------	-----------

輸出

輸出數量	1
輸出信號	開關信號

ST0526



流量監控器

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

電氣設計	PNP
數字輸出數量	1
輸出功能	常開/常閉；(可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	400
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

測量/設定範圍

液體

設定範圍 [cm/s]	100...500
-------------	-----------

精度/偏差

介質溫度梯度最大值 [K/min]	1
-------------------	---

反應時間

反應時間 [s]	1...2
----------	-------

液體

反應時間 [s]	1...2
----------	-------

軟體/編程

開關點調整	電位計
-------	-----

工作條件

環境溫度 [°C]	10...50
-----------	---------

外殼防護等級	IP 67
--------	-------

機械技術數據

材質	PBT-GF20
----	----------

材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4305/303)
----------	-----------------

製程連接	G 1/4 外螺紋
------	-----------

顯示器/操作件

顯示	功能	11 x LED
----	----	----------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A





連接

