




停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
製程連接	M16 x 1,5

應用

介質		液體
介質溫度	[°C]	-25...80
抗壓強度	[bar]	30

電氣數據

工作電壓	[V]	20...36 DC
電流損耗	[mA]	< 45
反相保護		是
開機延遲時間	[s]	< 20

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
---------	-----------

輸出

輸出數量	1
輸出信號	開關信號
電氣設計	PNP
數字輸出數量	1
輸出功能	常開/常閉；（可設定參數）
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	400

ST0544



流量監控器

SCM16ABAFPKG/US

短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
測量/設定範圍		
設定範圍	[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60
精度/偏差		
介質溫度梯度最大值	[K/min]	15
反應時間		
反應時間	[s]	1...10
軟體/編程		
開關點調整	電位計	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
外殼防護等級	IP 67	
機械技術數據		
尺寸	[mm]	M16 x 1.5
螺紋代號	M16 x 1.5	
材質	PBT-GF20	
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4571/316Ti)	
製程連接	M16 x 1,5	
顯示器/操作件		
顯示	功能	11 x LED
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		

連接器: 1 x M12; 編碼: A





連接

