

ST0560

流量監控器

SCR12ABTFPKG/US-100-IPF



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: SI1100 + E40114

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
製程連接	G 1/2 外螺紋

應用

介質	腐蝕性的介質
介質溫度 [°C]	-25...80
抗壓強度 [bar]	30

電氣數據

工作電壓 [V]	20...36 DC
電流損耗 [mA]	< 45
反相保護	是
開機延遲時間 [s]	< 20

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
---------	-----------

輸出

輸出數量	1
輸出信號	開關信號
電氣設計	PNP
數字輸出數量	1

ST0560



流量監控器

SCR12ABTFPKG/US-100-IPF

輸出功能		常開/常閉：(可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	400
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

測量/設定範圍	
設定範圍	[cm/s]
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]

精度/偏差	
介質溫度梯度最大值	[K/min]

反應時間	
反應時間	[s]

軟體/編程	
開關點調整	電位計

工作條件	
環境溫度	[°C]
外殼防護等級	

機械技術數據	
材質	PBT-GF20
材質(潮濕部件)	鈦(3.7235)
製程連接	G 1/2 外螺紋

顯示器/操作件		
顯示	功能	11 x LED

附件	
供貨範圍	密封圈：2 x AMF 30 螺絲刀

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接	
------	--

連接器：1 x M12；編碼：A





連接

