

ST1000

分體式流動感測器

STM12ABA



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

製程連接	M12 x 1
------	---------

應用

應用	高溫範圍
介質	液體；氣體介質
介質溫度 [°C]	-25...80
抗壓強度 [bar]	30

液體

應用	高溫範圍
介質溫度 [°C]	-25...80

氣體介質

介質溫度 [°C]	-25...80
-----------	----------

電氣數據

連接控制顯示器	VS 0100
---------	---------

測量/設定範圍

液體	
設定範圍 [cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s]	3...60

氣體介質

設定範圍 [cm/s]	5...1500
-------------	----------

精度/偏差

介質溫度梯度最大值 [K/min]	15
-------------------	----

反應時間

反應時間 [s]	1...10
----------	--------

液體

反應時間 [s]	1...10
----------	--------

氣體介質

反應時間 [s]	1...10
----------	--------

工作條件

外殼防護等級	IP 67
--------	-------

ST1000



分體式流動感測器

STM12ABA

機械技術數據

外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M12 x 1
螺紋代號		M12 x 1
材質		不鏽鋼(1.4305/303)
製程連接		M12 x 1


注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

電氣連接

電纜: 2 m, Silflex-PUR; 電纜長度最大值: 100 m; 4 x 0.25 mm²

連接



芯線顏色：
BN = 棕色
GN = 綠色
WH = 白色
YE = 黃色