


ST1004

分體式流動感測器

STM12ABA/US-100-H



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

製程連接 M12 x 1

應用

應用 高溫範圍

介質 液體；氣體介質

介質溫度 [°C] -25...80

抗壓強度 [bar] 30

液體

應用 高溫範圍

介質溫度 [°C] -25...80

氣體介質

介質溫度 [°C] -25...80

電氣數據

連接控制顯示器 VS 0100

測量/設定範圍

液體

設定範圍 [cm/s] 3...300

最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] 3...60

氣體介質

設定範圍 [cm/s] 5...1500

精度/偏差

介質溫度梯度最大值 [K/min] 15

反應時間

反應時間 [s] 1...10

液體

反應時間 [s] 1...10

氣體介質

反應時間 [s] 1...10

工作條件

外殼防護等級 IP 67

ST1004



分體式流動感測器

STM12ABA/US-100-H

機械技術數據

外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M12 x 1
螺紋代號		M12 x 1
材質		不鏽鋼(1.4305/303)
製程連接		M12 x 1

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 電纜長度最大值: 100 m



連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色