ST1305


分體式流動感測器

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

停產產品 - 存檔登録

替代產品: ST1306

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



產品特徵		
製程連接		M12 x 1,75
應用		
應用		高溫範圍
介質		液體; 氣體介質
抗壓强度	[bar]	30
液體		
應用		高溫範圍
介質溫度	[°C]	0...120
氣體介質		
介質溫度	[°C]	0...100
電氣數據		
連接控制顯示器		VS 0100
測量/設定範圍		
液體		
設定範圍	[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60
氣體介質		
設定範圍	[cm/s]	200...1500
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	200...800

ST1305


分體式流動感測器

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

精度/偏差		
介質溫度梯度最大值	[K/min]	15
反應時間		
反應時間	[s]	1...10
液體		
反應時間	[s]	1...10
氣體介質		
反應時間	[s]	1...10
工作條件		
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M12 x 1.75
螺紋代號		M12 x 1.75
材質		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
製程連接		M12 x 1,75
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

電纜: 6 m, PUR; 電纜長度最大值: 100 m; 4 x 0.25 mm²

連接



	芯線顏色：
BN =	棕色
GN =	綠色
WH =	白色
YE =	黃色