ST2600


流量監控器

SCR14ABAFPKG/PH

停產產品 - 存檔登録

替代產品: SI5000 + E40099

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



CE

產品特徵		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 1
製程連接		G 1/4 外螺紋
應用		
介質		液體
介質溫度	[°C]	-25...80
抗壓强度	[bar]	30
電氣數據		
工作電壓	[V]	20...36 DC
電流損耗	[mA]	< 45
反相保護		是
開機延遲時間	[s]	< 20
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 1
輸出		
輸出數量		1
輸出信號		開關信號
電氣設計		PNP
數字輸出數量		1

ST2600

流量監控器

SCR14ABAFPKG/PH

輸出功能		常開/常閉；（可設定參數）	
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5	
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	400	
短路保護		是	
短路保護類型		脈衝	
過載保護		是	
測量/設定範圍			
設定範圍	[cm/s]	3...300	
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60	
精度/偏差			
介質溫度梯度最大值	[K/min]	15	
反應時間			
反應時間	[s]	1...10	
軟體/編程			
開關點調整		電位計	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-20...80	
外殼防護等級		IP 67	
機械技術數據			
材質		PBT-GF20	
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4305/303)	
製程連接		G 1/4 外螺紋	
顯示器/操作件			
顯示		功能	11 x LED
附件			
供貨範圍		密封圈：2 x AMF 30	
		螺絲刀	
注釋			
包裝單位		1 件數	

ST2600


流量監控器


SCR14ABAFPKG/PH

電氣連接

電纜: 2 m, PUR; 3 x 0.5 mm², PVC

連接





芯線顏色：

BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色