




停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

製程連接	G 1/2 外螺紋
------	-----------

應用

應用	Ex zone 1
----	-----------

介質溫度	[°C]	-25...80
------	------	----------

抗壓強度	[bar]	30
------	-------	----

液體

應用	Ex zone 1
----	-----------

介質溫度	[°C]	-25...80
------	------	----------

氣體介質

介質溫度	[°C]	-25...80
------	------	----------

電氣數據

連接控制顯示器	VS 0100 Ex
---------	------------

測量/設定範圍

液體

設定範圍	[cm/s]	3...300
------	--------	---------

最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60
-------------	--------	--------

氣體介質

設定範圍	[cm/s]	200...2000
------	--------	------------

最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	100...800
-------------	--------	-----------

精度/偏差

介質溫度梯度最大值	[K/min]	15
-----------	---------	----

反應時間

反應時間	[s]	1...10
------	-----	--------


ST3211



分體式流動感測器

STR12ABBE1/6M

液體		
反應時間	[s]	1...10
氣體介質		
反應時間	[s]	1...10
工作條件		
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
材質		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
製程連接		G 1/2 外螺紋
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 6 m, PUR; 4 x 0.34 mm²		
連接		



芯線顏色：

BN =	棕色
GN =	綠色
WH =	白色
YE =	黃色