


ST4004

分體式流動感測器
STR34ABA/US-100-H



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵		
製程連接		G 3/4 外螺紋
應用		
應用		高溫範圍
介質		液體；氣體介質
介質溫度	[°C]	-25...80
抗壓強度	[bar]	30
液體		
應用		高溫範圍
介質溫度	[°C]	-25...80
氣體介質		
介質溫度	[°C]	-25...80
電氣數據		
連接控制顯示器		VS 0100
測量/設定範圍		
液體		
設定範圍	[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60
氣體介質		
設定範圍	[cm/s]	5...1500
精度/偏差		
介質溫度梯度最大值	[K/min]	15

ST4004



分體式流動感測器

STR34ABA/US-100-H

反應時間		
反應時間	[s]	1...10
液體		
反應時間	[s]	1...10
氣體介質		
反應時間	[s]	1...10
工作條件		
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
材質		不鏽鋼(1.4305/303)
製程連接		G 3/4 外螺紋
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器：1 x M12; 編碼：A; 電纜長度最大值：100 m



連接

