


TM4599

帶系統接口的溫度感測器

TM-000KLER12-JUS/



EC 1935/2004 FDA

產品特徵		
測量範圍	[°C]	-50...140
製程連接		螺紋連接 G 1/2 密封錐面 齊平安裝
應用		
特殊的性能		鍍金接點
測量元件		1 x Pt 100; (根據DIN EN 60751標準, A級)
介質		液體和氣體介質
介質溫度	[°C]	< 100; (< 5 min: 150)
抗壓強度	[bar]	16
電氣數據		
防護等級		III
測量/設定範圍		
測量範圍	[°C]	-50...140
精度/偏差		
精確度	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
反應時間		
響應時間T05 / T09	[s]	10 / 40; (應用於水 (70 °C; 0,04 m/s))
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...70
存儲溫度	[°C]	-40...100
外殼防護等級		IP 69K; (與相應的連接器連接)
認證/測試		
MTTF	[年]	12683.9
機械技術數據		
重量	[g]	126.5
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); PEEK
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4404 / 316L); PEEK
旋緊扭矩	[Nm]	10
製程連接		螺紋連接 G 1/2 密封錐面 齊平安裝

TM4599



帶系統接口的溫度感測器

TM-000KLER12-JUS/

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

