

TS5051




帶螺紋安裝的溫度電纜感測器

TS-500KCKD10-...../US/

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：TS5089

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵

測量範圍	-40...150 °C	-40...302 °F
------	--------------	--------------

應用

特殊的性能	鍍金接點
測量元件	1 x Pt 1000; (根據DIN EN 60751標準, B級)
介質	液體和氣體介質
抗壓強度 [bar]	160
注意抗壓強度	應用於卡套式管接頭的安裝
最小的插入深度 [mm]	15

電氣數據

防護等級	III
------	-----

測量/設定範圍

測量範圍	-40...150 °C	-40...302 °F
------	--------------	--------------

精度/偏差

精確度 [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$
---------	-----------------------------------

反應時間

響應時間T05 / T09 [s]	6 / 25; (根據DIN EN 60751標準)
-------------------	----------------------------

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...80
注意環境溫度	插頭範圍
外殼防護等級	IP 67

機械技術數據

重量 [g]	233.4
尺寸 [mm]	Ø 10
材質	不鏽鋼; FKM
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4404 / 316L)
探桿直徑 [mm]	10

注釋

注釋	精確值適用於流動的水。
----	-------------

TS5051



帶螺紋安裝的溫度電纜感測器

TS-500KCKD10-...../US/

包裝單位

1 件數

電氣連接

電纜: 5 m, FKM

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

