

TT1150

溫度探頭感測器


TT-100KBBD08- /US/ /V



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: TT1250 或者 TT1050

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



1 插頭範圍
L = 探桿長度 對應於面板安裝長度EL



產品特徵

測量範圍	-40...150 °C	-40...302 °F
面板安裝長度 EL [mm]	160	

應用

特殊的性能	鍍金接點	
測量元件	1 x Pt 1000; (根據DIN EN 60751標準, A級)	
介質	液體和氣體介質	
抗壓強度 [bar]	160	
最小的插入深度 [mm]	15	

電氣數據

防護等級	III	
------	-----	--

測量/設定範圍

探桿長度L [mm]	160	
測量範圍	-40...150 °C	-40...302 °F

精度/偏差

精確度 [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$	
---------	-----------------------------------	--

反應時間

響應時間T05 / T09 [s]	1 / 3; (根據DIN EN 60751標準)	
-------------------	---------------------------	--

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...80	
注意環境溫度	插頭範圍	
存儲溫度 [°C]	-40...100	
外殼防護等級	IP 68; IP 69K	

機械技術數據

重量 [g]	0.047	
尺寸 [mm]	Ø 8	

TT1150



溫度探頭感測器

TT-100KBBD08- /US/ /V

材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L)
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4404 / 316L)
探桿直徑 [mm]	8
面板安裝長度 EL [mm]	160
注釋	
注釋	精確值適用於流動的水。
包裝單位	1 件數

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

