


TS2454



帶系統接口的溫度電纜感測器

TS-200KLKD06 .../US



1 連接範圍，請參見說明

DNV
DNV.COM/AF

產品特徵

測量範圍	-100...600 °C	-148...1112 °F
製程連接	Ø 6 mm	
面板安裝長度 EL [mm]	200; (介質溫度 < 200 °C: 250)	

應用

測量元件	1 x Pt 100; (根據DIN EN 60751標準, A級)
介質	液體和氣體介質
最小的插入深度 [mm]	15

電氣數據

防護等級	III
------	-----

測量/設定範圍

探桿長度L	[mm]	250	
測量範圍		-100...600 °C	-148...1112 °F

精度/偏差

精確度 [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
---------	-------------------------

反應時間

響應時間T05 / T09 [s]	12 / 34; (根據DIN EN 60751標準)
-------------------	-----------------------------

工作條件

外殼防護等級	IP 67
--------	-------

認證/測試

MTTF [年]	11415.5
----------	---------

機械技術數據

重量 [g]	101.9
尺寸 [mm]	Ø 6
材質	不鏽鋼(1.4571/316Ti); PFA/PTFE
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4571/316Ti)
製程連接	Ø 6 mm
探桿直徑 [mm]	6
面板安裝長度 EL [mm]	200; (介質溫度 < 200 °C: 250)

注釋

注釋	精確值適用於流動的水。
包裝單位	1 件數

TS2454



帶系統接口的溫度電纜感測器

TS-200KLKD06 .../US

電氣連接

電纜：2 m, PTFE; 最高溫度至250°C

連接器：1 x M12; 編碼：A



連接

