


UR0006



RFID標籤

ID-TAG/RECT - 1280 BIT EEPROM



電氣數據

工作頻率	[MHz]	13,56
存儲大小	[bit]	1280
存儲器型號		EEPROM
晶片類型		ICODE SLIX-S
塊數		40
塊大小	[Byte]	4
唯一識別號 (UID)	[Byte]	8
RFID標準		ISO 15693
讀周期最大值		無限
寫周期最大值		100000

工作條件

環境溫度	[°C]	-50...80
存儲溫度	[°C]	-50...250
外殼防護等級		IP 68

機械技術數據

重量	[g]	39.916
尺寸	[mm]	76 x 19 x 28
材質		高溫; PA 6.6; 環氧樹脂

UR0006



RFID標籤

ID-TAG/RECT - 1280 BIT EEPROM

其它數據

安裝在非金屬上時的讀取距離 (mm)

天線	讀寫距離(mm)	安裝在金屬上時的讀/寫距離 (mm)
ANT410	10	10
ANT411	22	22
ANT420	10	10
ANT421	30	30
ANT421 + E80390	58	32
ANT430	23	23
ANT431	35	35
ANT513	58	50
ANT515 / ANT516	30	25
ANT515 / ANT516 + E80391	43	30
ANT600	105	85