

TS2089

帶系統接口的溫度電纜感測器

TS-200KLD10-...../US/



產品特徵		
測量範圍	-40...90 °C	-40...194 °F
製程連接	Ø 10 mm	
應用		
特殊的性能	鍍金接點	
測量元件	1 x Pt 100; (根據DIN EN 60751標準, A級)	
介質	液體和氣體介質	
最小的插入深度	[mm]	15
電氣數據		
防護等級	III	
測量/設定範圍		
測量範圍	-40...90 °C	-40...194 °F
精度/偏差		
精確度	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
反應時間		
響應時間T05 / T09	[s]	6 / 25; (根據DIN EN 60751標準)
工作條件		
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
MTTF	[年]	11415.5
機械技術數據		
重量	[g]	95.5
外殼	感測器	
尺寸	[mm]	Ø 10
材質	不鏽鋼	
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4404 / 316L)	
製程連接	Ø 10 mm	
探桿直徑	[mm]	10
注釋		
注釋	精確值適用於流動的水。	
包裝單位	1 件數	

TS2089



帶系統接口的溫度電纜感測器

TS-200KDKD10-...../US/

電氣連接

電纜：2 m, PUR

連接器：1 x M12; 編碼：A; 觸頭 接點：鍍金的



連接

