


TS4759



帶螺紋安裝的溫度電纜感測器

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M



CE

產品特徵	
測量範圍	-30...180 °C -22...356 °F
製程連接	螺紋連接 M5 外螺紋
應用	
測量元件	1 x Pt 100; (根據DIN EN 60751標準, A級)
安裝	應用於固定件的接觸感測器
電氣數據	
防護等級	III
測量/設定範圍	
測量範圍	-30...180 °C -22...356 °F
精度/偏差	
精確度 [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
反應時間	
響應時間T05 / T09 [s]	3 / 8; (根據DIN EN 60751標準)
工作條件	
外殼防護等級	IP 67
認證/測試	
MTTF [年]	12683.9
機械技術數據	
重量 [g]	159.6
外殼	螺紋安裝
尺寸 [mm]	M5
螺紋代號	M5
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L)
製程連接	螺紋連接 M5 外螺紋
注釋	
包裝單位	1 件數

TS4759




帶螺紋安裝的溫度電纜感測器

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M

電氣連接

電纜: 4 m, 矽樹脂

連接



RD =

WH =

芯線顏色：

紅色

白色