

TS9281




帶系統接口的溫度電纜感測器

TS-250KCKD6.-...../US/

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：TS9289

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵

測量範圍	-40...150 °C	-40...302 °F
------	--------------	--------------

應用

測量元件	1 x Pt 100; (根據DIN EN 60751標準, A級)
介質	液體和氣體介質
最小的插入深度 [mm]	15

電氣數據

防護等級	III
------	-----

測量/設定範圍

測量範圍	-40...150 °C	-40...302 °F
------	--------------	--------------

精度/偏差

精確度 [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
---------	-----------------------------------

反應時間

響應時間T05 / T09 [s]	3 / 10; (根據DIN EN 60751標準)
-------------------	----------------------------

工作條件

外殼防護等級	IP 67
--------	-------

機械技術數據

重量 [g]	125
尺寸 [mm]	Ø 6
材質	不鏽鋼(1.4571/316Ti); FKM
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4571/316Ti)
探桿直徑 [mm]	6

注釋

注釋	精確值適用於流動的水。
包裝單位	1 件數

TS9281



帶系統接口的溫度電纜感測器

TS-250KCKD6.-...../US/

電氣連接

電纜: 2.5 m, FKM

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

