



VSE100

振動分析模塊

DIAGNOSTIC ELECTRONICS



- 1 乙太網介面
2 帶螺絲接線端子的公母接頭



產品特徵

頻率範圍 [Hz] 0...12000

應用

設計 經由PC軟體參數設定 VES004

應用 計數器功能

電氣數據

工作電壓公差 [%] 20

工作電壓 [V] 24 DC; (如果使用IEPE輸入: 24 V + 20%; IEPE = 集成電子壓電)

電流損耗 [mA] 200; (24 V)

防護等級 III

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數 8; (可配置)

輸入和輸出總數 數字輸入數: 8; 類比輸入數: 2; 數字輸出數量: 2; 類比輸出數量: 1

輸入

輸入總數 10

數字輸入數 8; (可配置)

數字輸入輸入電路 HTL

類比輸入數 2; (靜態)

類比輸入(電流) [mA] 0...20

類比輸入的分辨率 12

動態輸入 - 信號 0...10 mA IEPE / 0...20 mA



振動分析模塊

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

動態輸入 - 分辨率	[bit]	16
動態輸入 - 頻率範圍	[Hz]	0...12000
動態輸入 - 取樣率	[kSamples]	100
輸出		
輸出數量		2
輸出信號		開關信號；類比信號
電氣設計		PNP
數字輸出數量		2; (可配置)
輸出功能		常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
類比輸出數量		1; (可配置)
類比電流輸出	[mA]	0...22; (0...10 V)
負載最大值	[Ω]	500
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
測量/設定範圍		
頻率範圍	[Hz]	0...12000
介面		
通信接口		Ethernet
協議		TCP/IP
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...70
存儲溫度	[°C]	0...70
外殼防護等級		IP 20
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 50178	
MTTF	[年]	89
機械技術數據		
重量	[g]	460.6
外殼		塑膠外殼
安裝方式		導軌; (TH35/EN60715)
尺寸	[mm]	114 x 50 x 105
材質		PA
數據存儲器		
歷史記錄		是
緩衝式數據存儲器		是
數據存儲器類型		環儲存器; FIFO
即時鐘		是

VSE100



振動分析模塊

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

儲存器位置	內部的
儲存間隔	min. 1 min
存儲大小	881664 數據記錄
附件	
附件(可選)	交叉乙太網跳線應用於直接連接PC
注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接

公母接頭：；電纜長度最大值：250 m

連接

