


ZZ0432



冷却水控制面板 水冷式控制盤

SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER



- 1 電磁流量計 SM6000
- 2 水止閥
- 3 止迴閥
- 4 調整閥門
- 5 電子壓力感測器 PK6524
- 6 擴缸
- 7 5/2路閥
- 8 軟管連接 Ø 8 mm



產品特徵

應用於焊槍的過程連接

製程連接

M22 x 1,5

應用於供水的過程連接

製程連接

螺紋連接 R 1/2



冷却水控制面板 水冷式控制盤

SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER

流量監控		
測量範圍	[l/min]	0.1...25
應用		
特殊的性能		鍍金接點
應用		工業應用/工廠自動化；冷却水控制；冷却水抽取
安裝		經由適配器連接管道；軟管連接
測量參數		流量；溫度；壓力；累加器
控制		手動
介質		導電液體；水為基本的介質；乙二醇溶液
介質溫度	[°C]	-10...70
抗壓强度	[bar]	10
體積擴展型氣缸	[ml]	99.75
組件		電磁流量計，SM6000
		電子壓力感測器，PK6524
		水止閥
		調整閥門
		止迴閥
		擴缸
		5/2路閥
輸出		
輸出信號		開關信號；類比信號；脈衝信號；IO-Link（ 可配置 ）
輸出功能		常開/常閉；（可設定參數）
測量/設定範圍		
監控壓力		
測量範圍	[bar]	0...10
流量監控		
測量範圍	[l/min]	0.1...25
溫度監控		
測量範圍	[°C]	-20...80
反應時間		
危險時間（故障反應時間）	[ms]	500
工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...50
存儲溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67；（感測器）
認證/測試		
EMC電磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
承壓設備指令	良好的工程實踐；可應用於第2組流體；根據需求流體組1的液體	
機械技術數據		
重量	[g]	8702.8
安裝方式		具安裝板
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; 炮銅 (2.1096.01)

ZZ0432



冷却水控制面板 水冷式控制盤

SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER

材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4404 / 316L); PEEK; FKM; 丁晴橡膠; PVDF; PTFE
應用於焊槍的過程連接	
製程連接	M22 x 1,5
應用於供水的過程連接	
製程連接	螺紋連接 R 1/2
注釋	
包裝單位	1 件數
電氣連接	
連接器: 4 x M12; 觸頭 接點: 鍍金的	