

TY2510

溫度傳送器

TA-050CLEM12-A-ZVG/US



產品特徵

輸入和輸出總數	類比輸出數量: 1
測量範圍 [°C]	-50...200
製程連接	螺紋連接 G 1/2 密封錐面
面板安裝長度 EL [mm]	50

應用

測量元件	1 x Pt 1000; (根據DIN EN 60751標準, A級)
介質	液體和氣體介質
抗壓強度 [bar]	160
真空抵抗 [mbar]	-1000

電氣數據

工作電壓 [V]	18...32 DC; (符合cULus - Class 2標準)
電流損耗 [mA]	< 50
防護等級	III
反相保護	是
開機延遲時間 [s]	2

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	類比輸出數量: 1
---------	-----------

輸出

輸出數量	1
輸出信號	類比信號
類比輸出數量	1
類比電流輸出 [mA]	4...20
負載最大值 [Ω]	250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω)
短路保護	是
過載保護	是

測量/設定範圍

測量範圍 [°C]	-50...200
出廠設定	0...140 °C

分辨率

類比輸出分辨率 [K]	0.04
-------------	------

TY2510



溫度傳送器

TA-050CLEM12-A-ZVG/US

精度/偏差		
精密類比輸出	[K]	$\pm 0,3 + (\pm 0,1 \% MS)$
溫度係數	[測量范围值的百分比 / 10 K]	0,1; (如果出現參考條件偏差 $25 \pm 5^{\circ}C$)
反應時間		
響應時間T05 / T09	[s]	< 0,5 / < 2
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
注意環境溫度		在介質溫度: < 160 °C
		-25...60 °C
		在介質溫度: < 200 °C
存儲溫度	[°C]	-40...100
外殼防護等級		IP 67; IP 68; IP 69K
認證/測試		
EMC電磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	334
機械技術數據		
重量	[g]	192
尺寸	[mm]	Ø 18.7
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); PEI; FKM
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4404 / 316L) 電解拋光
製程連接		螺紋連接 G 1/2 密封錐面
潮濕部件的表面特性Ra/Rz		Ra: < 0.8
探桿直徑	[mm]	6
面板安裝長度 EL	[mm]	50
注釋		
注釋		MS = 設定測量範圍值
		精確值適用於流動的水。
包裝單位		1 件數
電氣連接		
連接器: 1 x M12; 編碼: A		

TY2510

溫度傳送器

TA-050CLEM12-A-ZVG/US



連接

