


AC246A



AirBox sučelja AS

AirBox 5/2 2DI-Y II 3D



Primjena

Primjena

Modul AS-i ATEX

Električni podaci

Radni napon

[V]

26,5...31,6 DC

Maks. potrošnja struje sa sučelja AS

[mA]

300

Ugrađena nadzorna jedinica

da

Ulazil/izlazi

Broj ulaza i izlaza

Broj digitalnih ulaza: 2; Broj pneumatskih izlaza: 1

Ulazi

Broj digitalnih ulaza

2

Ulazni krug digitalnih ulaza

PNP

Napajanje senzora ulaza

AS-i

Napajanje napona

[V]

20...30; (preko plosnatog kabela)

AC246A



AirBox sučelja AS

AirBox 5/2 2DI-Y II 3D

Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	200
Visoka ulazna struja	[mA]	6...10
Niska ulazna struja	[mA]	0...2
Visoka razina prekapčanja	[V]	> 11
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		da

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
Broj pneumatskih izlaza	1

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-10...50
Zaštita		IP 50

Testovi / odobrenja

Oznaka ATEX	II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50		
EMC	EN 50295		
MTTF	[godina]	351	

AS-i klasifikacija

Verzija AS-i	2.11; 3.0				
Adresiranje AS-i	Konektor za adresiranje				
Prošireni način adresiranja	ne				
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-3.F.F				
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	3			
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	F.F			
Certifikat AS-i u tijeku	da				
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	Ulaz	1	2	3	4
	utičnica	I-1/2	I-1/2 I-2	-	-
	zatic	4	2 4	-	-
	pneumatski izlaz	-	-	4	-

Mehanički podaci

Težina	[g]	403
Vrsta montaže	brzo postavljanje	
Materijali	PA; POM; probojni kontakti: CuSn6 obloženo niklom i limom	
Pneumatski sustav	1 x 5/2-putni klizni ventil (bez preklapanja)	
Područje radnog tlaka	[bar]	3...8
Područje radnog tlaka	[MPa]	0,3...0,8
Količina zraka kod 6/5 bara	[l/min]	500
Dopušteni komprimirani zrak	nenauljeni komprimirani zrak razreda 6-3-1; nauljeni komprimirani zrak razreda 6-3-4	
Ručno upravljanje	pritiskanje/otpuštanje ili pritiskanje/okretanje/blokiranje	
Cijevna armatura	8 mm	
Ispust	ispuštanje se vrši kroz cijevni spoj	

AC246A



AirBox sučelja AS

AirBox 5/2 2DI-Y II 3D

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	LED, Zeleno
	Greška	LED, Crveno
	Funkcija	LED, Žuto
Električni priključak		
Priključak modula	Plosnati kabeli	
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	Baza	
Dodatna oprema (opcionalno)	Montažna ploča:, E74999	
	Donji dio modula:, E75000	
	Zaštitna kapica: M12, E73004	
	Zaporni čep:, E75231	
	Zaštitno kućište protiv udara:, E7000A	
	Prigušivač:, E75232	
	Push-in L-navlaka:, E75228	
	Push-in T-navlaka:, E75227	
Opaske		
Opaske	Nužna implementacija mehaničke zaštite.	
	U protivnom je potrebno ugraditi jedinicu skupa s kućištem za zaštitu od udaraca (E7000A).	
	Ako nije u pneumatskom pogonu, potrebno je umetnuti čep za brtvljenje E75231.	
	Izbjegavajte unos prljavštine i prašine.	
	Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal:	
	L-, L+, I-1/2, I-2	
	Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i.	
	Pogledajte napomene za komprimirani zrak te za elektromagnetsku kompatibilnost ili elektrostatičko pražnjenje (EMC/ESD) pod stavkom „Preuzimanja”	
Količina pakiranja	1 kom.	




AirBox sučelja AS

AirBox 5/2 2DI-Y II 3D

Električni priključak

tehnologija brzog postavljanja za plosnati kabel AS-i ; moguća tri smjera


Priključak



	Ulaz
	utičnica I-1/2
1	Napajanje senzora L+
2	Unos podataka 2
3	Napajanje senzora L-
4	Unos podataka 1
5	ne koristi se
	utičnica I-2
1	Napajanje senzora L+
2	ne koristi se
3	Napajanje senzora L-
4	Unos podataka 2
5	ne koristi se

dijagrami i grafikoni

Pneumatični simbol



1 x 5/2-putni klizni ventil (bez preklapanja) monostabilan