AC2506


Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLine 2x(2DI) M12

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC5215

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 Ploča za etiketiranje
2 Instalacija infracrvenog adaptera

Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	240
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza		Broj digitalnih ulaza: 4
Ulazi		
Broj digitalnih ulaza		4; (2 x 2)
Ulazni krug digitalnih ulaza		PNP
Napajanje senzora ulaza		AS-i
Napajanje napona	[V]	18...30; (preko plosnatog kabela)
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	200
Visoka ulazna struja	[mA]	6...10
Niska ulazna struja	[mA]	0...2
Visoka razina prekapčanja	[V]	> 11
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		da
Izlazi		
Električna izvedba		AS-i

AC2506

Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLine 2x(2DI) M12

Radni uvjeti						
Temperatura okoline	[°C]	-25...70				
Zaštita		IP 67				
Testovi / odobrenja						
EMC		EN 50295				
AS-i klasifikacija						
Verzija AS-i		2.1				
Adresiranje AS-i		Moguće adresiranje IR				
Prošireni način adresiranja		ne				
Profil AS-i		S-0.1.E				
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	0				
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	1.E				
Dodjela podatkovnih bitova		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		Ulaz	1	2	3	4
		utičnica	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
		zatik	4	2	4	2
Mehanički podaci						
Težina	[g]	112,4				
Vrsta montaže		Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela				
Materijali		PBT				
Prikazi / radni elementi						
Prikaz		Pogon	LED, Zeleno			
		Greška	LED, Crveno			
		Funkcija	LED, Žuto			
Dodatna oprema						
Dodatna oprema (opcionalno)		Donji dio modula				
Opaske						
Opaske		Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal:				
		I-, I+, I-1/2, I-3/4				
		Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i.				
Količina pakiranja		1 kom.				

AC2506


Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLine 2x(2DI) M12

Električni priključak

kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG:

Poveznik: M12; kodiranje: A



	Ulazi
	utičnica I-1/2
1	Napajanje senzora L+
2	Unos podataka 2
3	Napajanje senzora L-
4	Unos podataka 1
5	ne koristi se
	utičnica I-3/4
1	Napajanje senzora L+
2	Unos podataka 4
3	Napajanje senzora L-
4	Unos podataka 3
5	ne koristi se