




產品特徵

頻率範圍	[Hz]	0.1...12000
通信接口		Ethernet

應用

設計		經由PC軟體參數設定 VES004
應用		持續振動監測

電氣數據

工作電壓公差	[%]	20
工作電壓	[V]	24 DC; (如果使用IEPE輸入: 24 V + 20%; IEPE = 集成電子壓電)
電流損耗	[mA]	200; (24 V)
防護等級		III

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數		16; (可配置)
輸入和輸出總數		數字輸入數: 8; 類比輸入數: 2; 動態輸入數量: 4; 數字輸出數量: 10; 類比輸出數量: 1

輸入

輸入總數		10
數字輸入數		8; (可配置)
數字輸入輸入電路		HTL
類比輸入數		2
類比輸入(電流)	[mA]	4...20
類比輸入的分辨率		12



振動分析模塊

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

動態輸入數量		4
動態輸入 - 信號		0...10 mA / IEPE / 4...20 mA
動態輸入 - 分辨率	[bit]	16
動態輸入 - 頻率範圍	[Hz]	0,1...12000
動態輸入 - 取樣率	[kSamples]	100
輸出		
輸出數量		10
輸出信號		開關信號；類比信號
電氣設計		PNP
數字輸出數量		10；（可配置）
輸出功能		常開/常閉；（可設定參數）
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
類比輸出數量		1；（可配置）
類比電流輸出	[mA]	0...22; (0...10 V)
負載最大值	[Ω]	500
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
測量/設定範圍		
頻率範圍	[Hz]	0.1...12000
介面		
通信接口		Ethernet
協議		TCP/IP
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...70
存儲溫度	[°C]	0...70
外殼防護等級		IP 20
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN IEC 61000-6-2	
	EN IEC 61000-6-4	
MTTF	[年]	89
UL認證	Ta	70 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Limited Voltage/Current
機械技術數據		
重量	[g]	460.6
外殼		塑膠外殼
安裝方式		導軌； (TH35/EN60715)
尺寸	[mm]	114 x 50 x 105
材質		PA



數據存儲器	
歷史記錄	是
緩衝式數據存儲器	是
數據存儲器類型	環儲存器；FIFO
即時鐘	是
儲存器位置	內部的
儲存間隔	min. 1 min
存儲大小	881664 數據記錄
附件	
附件(可選)	交叉乙太網跳線應用於直接連接PC
注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接

公母接頭：；電纜長度最大值：250 m

連接

