


Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC1254

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Tolerancija radnog napona	[%]	10
Nazivni napon AC	[V]	110 / 230
Nazivna frekvencija AC	[Hz]	47...63
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično)	[V]	100...240
Zaštitna klasa		I
Zaštita od prenapona		da; (< 34)
Maks. odgoda uključenja	[ms]	150
Izlazni napon sučelja AS-i	[V]	29,5...31,6
Broj izlaznih krugova		1
Izlazna struja sučelja AS-i	[A]	4
Maks. rezidualna valovitost	[mV]	50
Učinkovitost (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88
Osigurač	[A]	10; (vanjsko, značajke B)
Smanjenje	[W/K]	3% / K (> 60° C)



Napajanje sučelja AS

PSU-1AC/ASI-4A

Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	195
Integrirano razdvajanje podataka		da

Izlazi

Osigurano protiv kratkog spoja		da
Zaštita od preopterećenja		da
Moguć usporedni spoj izlaza		ne
Moguće serijsko spajanje izlaza		ne

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	0...70
Zaštita		IP 20

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

AS-i klasifikacija

Certifikat AS-i	89501
-----------------	-------

Mehanički podaci

Težina	[g]	1002
Vrsta montaže		vodilica; (TH35 (EN 60715); slobodni prostor za konvekcijsko hlađenje 20 mm)
Dimenzije	[mm]	136 x 50 x 144
Materijali		AlMg3; Čelični lim; Računalo

Prikazi / radni elementi

Prikaz	napon sučelja AS-i	LED, Zeleno
--------	--------------------	-------------


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Vijčane stezaljke:

Priključak



- 1: primarno
2: sekundarno