


AC2951



Pasivni distributer napajanja

ProcessLine 8SB IP69K



Ovisno o inačici, neke su svjetleće diode (LED) neaktivne



Primjena

Dizajn	AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler
Primjena	higijenska i vlažna područja u industriji hrane

Električni podaci

Zaštitna klasa	III
Otkrivanje nadstruje	da; (4400 mA ± 200 mA)
Rad sučelja AS-i	
Radni napon [V]	18...31,6 DC; (AS-i)
Potrošnja struje [mA]	4000; (AS-i)



Pasivni distributer napajanja

ProcessLine 8SB IP69K

Dodatni dovod napona	[V]	15...30 DC; (AUX)	
Najv. potrošnja struje s dodatnog napajanja	[mA]	4000; (AUX)	
Rad IO-Linka			
Radni napon	[V]	20...30 DC; (US)	
Potrošnja struje	[mA]	4000; (US)	
Dodatni dovod napona	[V]	20...30 DC; (UA)	
Najv. potrošnja struje s dodatnog napajanja	[mA]	4000; (UA)	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	-25...60	
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...85	
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90; (nekondenzirajuće)	
Maks. visina iznad razine mora	[m]	4000	
Zaštita		IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (rad sa zaštitnim kapicama od nehrđajućeg čelika: IP 69K)	
Stupanj zaštite (NEMA 250)		6P	
Stupanj zaprljanja		2	
Kemijski mediji		ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
		NEMA 250 5.13.1	AA
Testovi / odobrenja			
EMC		EN 62026-2	
		IEC 61000-6-2	
Otpornost na udarce		DIN EN 60068-2-27	
Otpornost na vibracije		DIN EN 60068-2-64	
		DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[godina]	379	
Mehanički podaci			
Težina	[g]	391,2	
Dimenzije	[mm]	208 x 59,3 x 38,4	
Materijali		kućište: PA Sivo; utikači i utičnice: nehrđajući čelik (1,4404/316L)	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		Pogon	LED, Zeleno AS-i / AUX / US / UA
		Greška	LED, Crveno
Električni priključak			
Priključak modula		M12	
Opaske			
Količina pakiranja		1 kom.	

Pasivni distributer napajanja

ProcessLine 8SB IP69K

Električni priključak - Power IN

Poveznik: M12; kodiranje: A; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,8 Nm



Rad sučelja AS-i


1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +

Rad IO-Linka

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)

Električni priključak - Power OUT

Poveznik: M12; kodiranje: A; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,8 Nm



Rad sučelja AS-i 1...8

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +
5	n.c.

Rad IO-Linka 1...8

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)
5	n.c.