


Ulaz EtherNet/IP sučelja AS s PLC-om

Control.E 1Mstr ET IP RS232

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Primjena

Uporaba kao decentralizirana kontrola i Ethernet-IP Gateway / Web-Server

Električni podaci

Radni napon	[V]	24 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje	[mA]	< 400
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	10
Maks. potrošnja struje	[VA]	10
Broj mastera AS-i		1

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	RS232; Ethernet
Ethernet	
Stopa prijenosa	10; 100
Protokol	EtherNet/IP; IP
Način korištenja	Prijenos podataka
Napomena o sučeljima	Protokol CIP poslužitelja EtherNet/IP skupine 2 i 3



Ulaz EtherNet/IP sučelja AS s PLC-om

Control.E 1Mstr ET IP RS232

RS232	
Broj sučelja R232	1
Stopa prijenosa	9600...115200 Baud
Vrsta poveznika	RJ11
Način korištenja	Programiranje
Napomena o sučeljima	s električnom izolacijom

Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	0...60
Temperatura skladištenja [°C]	-20...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%]	95
Zaštita	IP 20

AS-i klasifikacija	
Verzija AS-i	2.1
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M1e

Mehanički podaci	
Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN
Materijali	Aluminij; Čelični lim pocinčano

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	3 x LED, Crveno
		4 x LED, Zeleno
		2 x LED, Žuto
		potpuno grafički zaslon LCD

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak	
Priključak	

