




Praćenje kvara na uzemljenju AS-I

Earth Fault Monitoring Device

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Primjena

Otkrivanje nesimetričnih izolacijskih grešaka; praćenje zemljospoja kod neuzemljenog sučelja AS-i i sustava od 24 V DC (sustavi IT)

Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Nazivni napon DC	[V]	21...36
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	40

Izlazi

Opteretivost kontakta	1A AC/DC
-----------------------	----------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...70
Zaštita		IP 20

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

AS-i klasifikacija

Certifikat AS-i	19801
-----------------	-------

Mehanički podaci

Težina	[g]	176
Kućiste	Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku	

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	LED, Zeleno
	Funkcija	LED, Žuto



Praćenje kvara na uzemljenju AS-I

Earth Fault Monitoring Device

Opaske

Opaske	pasivna metoda asimetričnog mjerenja
	Jedan signalni kontakt
	kontakt 11/14 otvara se za asimetrične kvarove
	kontakt 11/14 zatvoren je kada se primijeni napon AS-i i nema kvara uzemljenja
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Priključak

