


Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC2516

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 Ploča za etiketiranje
2 Instalacija infracrvenog adaptera



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 100
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	100; (s vanjskim napajanjem: 80 mA)
Zaštita od obrnutog polariteta		da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih ulaza: 4
---------------------	-------------------------

Ulazi

Napajanje senzora ulaza	AS-i/vanjski
Napajanje napona	[V] 24
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA] 500; (s vanjskim napajanjem)
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	ne
Broj analognih ulaza	4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)
Razlučivost analognog ulaza	16 (1 bit = 1 µA)


Izlazi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------



Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	0...70
Temperatura skladištenja	[°C]	-20...85
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 50295	
AS-i klasifikacija		
Adresiranje AS-i	Konektor za adresiranje; Moguće adresiranje IR	
Profil AS-i	S-7.3.E	
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	3.E
Mehanički podaci		
Vrsta montaže	Sučelje AS-i za donje dijelove PK-/PK-E	
Materijali	PBT	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	LED, Zeleno Napon AS-i / 24 V AUX
	Greška	LED, Crveno
	Funkcija	LED, Žuto Kanali AI1...AI4
Dodatna oprema		
Dodatna oprema (opcionalno)	Donji dio modula	
Opaske		
Opaske	Ako se senzori napajaju iz AS-i, smije se uzeti maksimalno 100 mA.	
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Poveznik: M12; kodiranje: A		
		
1	Napajanje senzora +24V	
2	AI + analogni ulaz	
3	Napajanje senzora 0V	
4	n.c.	
5	Funkcijsko uzemljenje	