



Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine IO-Link 2 Ports



Primjena	
Dizajn	Samo za korištenje s masterom AS-i uz profil M4
Primjena	terenska ugradnja
Električni podaci	
Radni napon [V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA]	300
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Dodatni dovod napona [V]	20...30 DC
Ulazi	
Napajanje senzora ulaza	AS-i
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	da
Sučelja	
Komunikacijsko sučelje	IO-Link; AS-i
IO-Link Device	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms]	2,3
IO-Link Master	
Tip prijenosa	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka	1.0
Broj ulaza razreda A	2



Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine IO-Link 2 Ports

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC		EN 50295
MTTF	[godina]	149
AS-i klasifikacija		
Verzija AS-i		3.0
Adresiranje AS-i		Konektor za adresiranje
Prošireni način adresiranja		ne
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i		M4
Profil AS-i		S-7.5.5
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	5.5
Mehanički podaci		
Težina	[g]	161,35
Materijali		PA; probojni kontakti: CuSn6 obloženo niklom i limom
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	PWR LED, Zeleno Napon AS-i
	Greška	LED, Crveno
	Status prekapčanja	LED, Žuto DI/DO Port 1, Port 2
	komunikacija	LED, Zeleno IO-Link Port 1, Port 2
	poremećena komunikacija	LED, Crveno Port 1, Port 2
Električni priključak		
Priključak modula		Plosnati kabeli
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Baza
Dodatna oprema (opcionalno)		Zaštitna kapica: M12, E73004
Opaske		
Opaske		Kada se senzori i pokretači napajaju iz sučelja AS-i, opterećenje ne smije premašiti minimum od 200 mA.
		Postoji električna veza između senzora i sučelja AS.
		Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja		1 kom.




Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine IO-Link 2 Ports

Električni priključak

tehnologija brzog postavljanja za plosnati kabel AS-i ; moguća tri smjera

Poveznik: M12; kodiranje: A



1	Napajanje senzora +24V (L+ in IO-Link)
2	n.c.
3	Napajanje senzora 0V (L- in IO-Link)
4	DI / DO Za IO-Link komunikaciju
5	n.c.