


Modul sučelja AS za glave ventila

ValveheadModule 2DI/2DO T ST

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC2731

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon [V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje [mA]	250
Ugrađena nadzorna jedinica	da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 2
---------------------	---

Ulazi

Broj digitalnih ulaza	2
Ulazni krug digitalnih ulaza	PNP
Napajanje senzora ulaza	AS-i
Napajanje napona [V]	18...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA]	100
Visoka ulazna struja [mA]	6...10
Niska ulazna struja [mA]	0...2
Visoka razina prekapčanja [V]	> 10
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----



Modul sučelja AS za glave ventila

ValveheadModule 2DI/2DO T ST

Broj digitalnih izlaza	2	
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	50	
Osigurano protiv kratkog spoja	da	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-25...85	
Zaštita	IP 00	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 50295	
AS-i klasifikacija		
Profil AS-i	S-3.0	
Konfiguracija I/O AS-i [hex]	3	
Identifikacijska šifra AS-i [hex]	0	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	LED, Zeleno
	Funkcija	LED, Žuto
Opaske		
Opaske	Gornji dio ventila sučelja AS-i sadrži upravljani uređaj sučelja AS-i te dva digitalna ulaza i dva digitalna izlaza.	
	Napajaje PCB-a i svih perifernih uređaja vrši se putem sučelja AS.	
	Modul je posebno napravljen za uporabu s gornjim dijelovima ventila.	
	Dva induktivna senzora otkrivaju otvoreni / zatvoreni položaj te se jedan ili dva elektromagnetska ventila koriste za pneumatsko okidanje.	
	Ispisani vodiči obloženi su zaštitnim lakom protiv korozije.	
	Integrirani nadzorni uređaj osigurava isključenje zavojnica u slučaju komunikacijskog kvara na sabirnici.	
Količina pakiranja	1 kom.	




Modul sučelja AS za glave ventila

ValveheadModule 2DI/2DO T ST

Električni priključak

Vijčane stezaljke:

Priključak



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Napajanje senzora +24V
I-	Napajanje senzora 0V
I1/I2	Sklopni ulaz senzor 1...2
O3/O4	Sklopni izlaz aktuator 1...2