



Modul ProcessLine sučelja AS

ProcessLine 4AI C IP69K


Testovi / odobrenja		
EMC	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[godina]	98
AS-i klasifikacija		
Verzija AS-i		2.11; 3.0
Prošireni način adresiranja		ne
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i		M3; M4
Profil AS-i		S-7.3.E
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	3.E
Certifikat AS-i		101108
Mehanički podaci		
Težina	[g]	607
Dimenzije	[mm]	Ø 137,3 / L = 80
Materijali		uvodnica s navojem: nehrđajući čelik (1,4404/316L); LED-Fenster: Računalo; O-prsten: EPDM; Zaštitna kapica: PP
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	analogni signal	LED, Žuto Kanali AI1...AI4
	Pogon	LED, Zeleno AS-i
	Greška	LED, Crveno
Električni priključak		
Priključak modula		M12
Dodatna oprema		
Dodatna oprema (opcionalno)		Zaštitna kapica: M12, E70297
		Izolacijski razdvojni konektor za plosnati kabel:, E70455
		Momentni ključ:, E70390
Opaske		
Opaske		Kada se senzori i pokretači napajaju iz sučelja AS-i, opterećenje ne smije premašiti 380 mA.
		Opterećenje pojedinačnog spoja senzora ne smije premašiti 200 mA.
		Postoji električna veza između senzora i sučelja AS.
		MEW = % završne vrijednosti mjernog područja
Količina pakiranja		1 kom.

Modul ProcessLine sučelja AS

ProcessLine 4AI C IP69K

Električni priključak - AS-i


Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zakretni moment pritezanja: 1,2...1,4 Nm



1:	AS-i +
2:	n.c.
3:	AS-i -
4:	n.c.
5:	Funkcijsko uzemljenje (FE)

Električni priključak - Procesni priključak

Poveznik: 4 x M12; kodiranje: A; Zakretni moment pritezanja: 1,2...1,4 Nm



	Ulazi
1	Napajanje senzora + 24 V
2	AI+
3	Napajanje senzora 0 V / AI-
4	n.c.
5	Funkcijsko uzemljenje (FE)