


Donji dio modula sučelja AS

EMS-Base FC V2A



- 1 kontaktne igle
2 Ploča za etiketiranje



Električni podaci

Radni napon [V] 26,5...31,6 DC

Izlazi

Električna izvedba AS-i

Opteretivost kontakta < 2 A

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...85

Zaštita IP 67; (ovisno o korištenom gornjem dijelu: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Mehanički podaci

Težina [g] 59,7

Vrsta montaže Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku

Materijali PBT; nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

Električni priključak

kontaktni zatici u gornjem dijelu modula :

tehnologija brzog postavljanja za plosnati kabel AS-i: