




Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om

DTRHF INRWIDUS03



Primjena

Primjena	otkrivanje objekata na opremi za prijenos
Radijsko odobrenje za	SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Japan; Kina; Tajvan; Indija; Singapur; Ukrajina
Napomena o radijskom odobrenju	Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.

Električni podaci

Radni napon [V]	19,2...28,8 DC; (snabdevanje samo preko DTE10x jedinice za procjenu (prema EN 60950-1))
Potrošnja struje [mA]	< 50
Zaštitna klasa	III
Frekvencija rada [MHz]	13,56
Standard sustava RFID	ISO 15693

Domet nadzora

Prednja strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm]	160
Bočna strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm]	120
Udaljenost do oznake ID [mm]	≤ 45

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	DATA / DTE10x
------------------------	---------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...60
Temperatura skladištenja [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67; IP 69K

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, neprekidno)
Otpornost na vibracije	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz



Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om

DTRHF INRWIDUS03

Mehanički podaci		
Težina	[g]	175,8
Kućište		Cilindrično
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materijali		kućište: Plemeniti čelik; Zaštitni poklopac: PPS

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	tag komunikacija	1 x LED, Žuto

Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	Matica 2 x M30 x 1,5

Opaske	
Opaske	Singapur Nije odobreno za rad, samo za izvoz.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

