


ANT516



Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om

DTRHF QQRWIDUS03-



- 1 LED
2 Prednja strana senzora



Primjena			
Primjena	otkrivanje objekata na opremi za prijenos		
Radijsko odobrenje za	EU/RED; Japan; Australija; Kina; Tajvan; Indija; Singapur; Ukrajina; SAD; Kanada; Malezija; Brazil; Meksiko; Vijetnam		
Napomena o radijskom odobrenju	Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.		
Električni podaci			
Radni napon	[V]	19,2...28,8 DC	
Potrošnja struje	[mA]	< 60	
Zaštitna klasa		III	
Frekvencija rada	[MHz]	13,56	
Standard sustava RFID		ISO 15693	
Domet nadzora			
Prednja strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti	[mm]	170	
Bočna strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti	[mm]	160	
Udaljenost do oznake ID	[mm]	odnosi se na oznaku u obliku kovanice od 30 mm i antenu koja je postavljena na metal, I-CODE SLI	≤ 32
Sučelja			
Komunikacijsko sučelje	DATA / DTE10x		
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	-20...60	
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...80	
Zaštita		IP 67; IP 69K	
Testovi / odobrenja			
Otpornost na udarce	EN 60068-2-27		50 g 11 ms / 40 g (6 ms, neprekidno)

ANT516



Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om

DTRHF KQRWIDUS03-

Otpornost na vibracije	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF [godina]		457,9
Odobrenje UL-a	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Napajanje napona	Limited Voltage/Current
	Broj datoteke UL	E205959

Mehanički podaci		
Težina [g]		90
Kućište		Kvadratno
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije [mm]		20 x 7 x 48
Materijali		PBT; TPE-U; Plemeniti čelik

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	tag komunikacija	1 x LED, Žuto

Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

Električni priključak		
Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm ²		

Električni priključak - utikač		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A		



Priključak

